

# Notice de Montage

## Porte anti-poussière oscillante

**Werkzeuge mit Ideen**  
**SCHMIEDER**

Georg Schmieder GmbH&Co  
Julius-Hölder-Str. 8  
70597 Stuttgart Degerloch  
Fon 0711/13269-800, Fax 0711/13269-50  
info@werkzeuge-mit-ideen.de  
www.werkzeuge-mit-ideen.de

### Préparations:

A) La livraison doit être contrôlée immédiatement après réception pour vérifier qu'elle est complète et sans aucun dommage lié au transport.

B) Vous trouverez dans le sac plastique la poignée de porte „champignon“ avec une vis noyée. Les attaches-câbles des supports télescopiques sont à enlever.

### Montage:

C) Posez l'élément de porte complet (1), (le cadre de porte et le battant de porte) devant le cadre de porte.

Si la hauteur dépasse 195 cm, le cadre risque d'être bloqué dans le cadre de la porte ou au plafond (hauteur max 275 cm).

Si la hauteur est inférieure à 195 cm, coincez le cadre uniquement au plafond.

Afin que la porte se ferme seule, effectuer le montage en biais (en haut quelques cm en arrière). Avec un montage vertical, le battant de porte ne bougera pas.

Les supports se serrent par pompage (2+3) ; ils se desserrent en appuyant sur la borne à plaquette (4).

D) Etanchéité (5)

Vous trouverez dans cette livraison 2 bandes adhésives:

a) Double ruban adhésif rouge/blanc (L20.623)

b) Ruban adhésif jaune (L20.622)

pour sécuriser les matériaux critiques comme du bois ancien ou du verre fragile

Attention: vérifiez impérativement si l'utilisation n'abîme pas le bois ou le vernis!

Nous déclinons toute responsabilité.

E) En utilisant des aspirateurs (industriels), insérez le tuyau dans l'ouverture en haut et ouvrez l'ouverture en bas pour la ventilation. Si la pièce possède une fenêtre, laissez-la fermée si possible.



### Démontage

Enlevez les rubans adhésifs avec précaution.

Démontez les supports selon l'image 4

Attention: la partie haute peut tomber en cas d'usage inapproprié ! Risque de serrage !

### Contenu de la livraison

- 1 élément de porte avec cadre et portes battantes
- 1 poignée de porte avec vis noyée (dans sac plastique)
- 1 double ruban adhésif rouge/blanc 25 m x 25 mm
- 1 ruban adhésif jaune 50 m x 50 mm
- 1 sac de transport

### Référence

- Z02.040
- Z02.070
- L20.623
- L20.622
- L20.611

