


Uponor MLC Abdruckstopfen 20

1013760


- Wiederverwendbarer Stopfen, wird zum Abdrücken von Uponor Verbundrohr Installationen ins entgratete Rohr eingeschraubt
- Nach Beendigung der Druckprüfung, Abdruckstopfen aus dem Rohr herausdrehen und das Rohr auf das erforderliche Maß (Stopfenlänge + 1,5 mm) ablängen



No about information

Uponor MLC Abdrückstopfen 20

1013760



Technische Daten

Artikelmenge 1	20
Artikelmenge 2	3840
Maßeinheit	St.
Zylindrisches Innengewinde G	1/2 inch
Länge (l)	52 mm
Länge (l1)	14 mm
Länge (l2)	30 mm
z-Maß z1	8 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de